

Паралелен хващач DHPC-16-A-NC-Z-1

Номер на част: 8116801

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	16
Ход на една челюст	3 mm
Макс. точност на обмена	0.2 mm
Макс. ъглова хлабина на челюст ах, ау	0 градус
Макс. хлабина на челюстите Sz	0 mm
Ротационна симетрия	0.2 mm
Точност при повторение хващач	0.02 mm
Брой челюсти	2
Вид задвижване	пневматичен
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	с едностранно действие затворен
Функция на хващача	Паралелен
Задържане на силата на захващане	при затваряне
Конструктивна структура	Връзка чрез цапфа Лост Страничен начин на закрепване за захващащ елемент принудително направлявана последователност от движения
Водачи	Сачмено водене
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.25 МПа...0.8 МПа 2.5 бар...8 бар 36.25 psi...116 psi
Макс. работна честота хващач	3 Hz
Мин. време за отваряне при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	30 msec
Мин. време за затваряне при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	65 msec
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Обща сила на захващане при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) отваряне	101 Б

Характеристика	Стойност
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) отваряне	50.5 Б
Масов инерционен момент	0.167 kgcm ²
Макс. сила върху челюстта Fz, статична	84 Б
Макс. момент на челюст Mx статичен	0.94 Nm
Макс. момент на челюстите My, статичен	0.71 Nm
Макс. момент на челюстите Mz статичен	0.71 Nm
Тегло на продукта	136 g
Начин на закрепване	по избор: Директно закрепване през отвор Директно закрепване чрез резба върху монтажна рамка с проходен отвор и щифт пасван с вътрешна резба и пасван щифт
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминий, анодиран
Материал на челюстите	високолегирана стомана, неръждаема