

Паралелен хващач DHPC-25-A-NC-S-1

Номер на част: 8116862

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Ход на една челюст	7 mm
Макс. точност на обмена	0.2 mm
Макс. ъглова хлабина на челюст ах, ау	0 градус
Макс. хлабина на челюстите Sz	0 mm
Ротационна симетрия	0.2 mm
Точност при повторение хващач	0.02 mm
Брой челюсти	2
Вид задвижване	пневматичен
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	с едностранно действие затворен
Функция на хващача	Паралелен
Задържане на силата на захващане	при затваряне
Конструктивна структура	Посока на присъединяване отстрани Лост Страничен начин на закрепване за захващащ елемент принудително направлявана последователност от движения
Водачи	Сачмено водене
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 бар...8 бар 36.25 psi...116 psi
Макс. работна честота хващач	3 Hz
Мин. време за отваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	114 мсек
Мин. време за затваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	49 мсек
Макс. маса на всеки външен захващащ елемент	160 g
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящ за производство на батерии с намалени стойности на Cu/ Zn/Ni (F1a)

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Обща сила на захващане при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) отваряне	291.4 Б
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) отваряне	145.7 Б
Масов инерционен момент	1.6 kgcm ²
Макс. сила върху челюстта Fz, статична	155.9 Б
Макс. момент на челюст Mx статичен	4.83 Nm
Макс. момент на челюстите My, статичен	2.52 Nm
Макс. момент на челюстите Mz статичен	2.52 Nm
Тегло на продукта	441 g
Начин на закрепване	по избор: Директно закрепване през отвор Директно закрепване чрез резба върху монтажна рамка с проходен отвор и щифт пасван с вътрешна резба и пасван щифт
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминий, анодиран
Материал на челюстите	високолегирана стомана, неръждаема