

Филтър-регулатор MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS

Номер на част: 564114

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	9
Серия	MS
Фиксатор на задействането	заклучване с принадлежности
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	5 Em
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	предуправляем филтър-мембранен регулиращ вентил
Макс. количество кондензат	220 ml
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Степен на отделяне на конденз	75 %
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	1 бар...20 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...7 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.4 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагеря	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Размер на порите	5 Em
Тегло на продукта	2400 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Материал на покритието	Подсилен с POLYAMID
Материал на винтовия диск	POM
Материал опора филтър	POM

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане
Материал на крепежен винт	Алуминиева отливка под налягане
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на връзката за модули	Алуминиева отливка под налягане
Материал на мембраната	NBR
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътнението на корпуса	NBR
Материал контролен прозорец	POLYAMID
Материал на разделителната тарелка	POM
Материал на повдигач вентил	Алуминиева ковка сплав NBR POM