


Пилотен разпределител MGXDH-3/2-H-T-1.2-24DC-EX

Номер на част: 8118345

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Работно налягане	-0.09 МПа...0.8 МПа -0.9 бар...8 бар -13.05 psi...116 psi
Конструктивна структура	Разпределител
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Орган, издаващ сертификати	ATEX: CML 15 ATEX 1119X IEC: IECEx CML 17.0147X
Категория ATEX, газ	II 2G
Категория ATEX, прах	II 2D
Начин на взривозащита, газ	Ex db IIC T5 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex tb IIIC T100°C Db
Ex-температура на околната среда	-65°C ≤ Ta ≤ +55°C
Клас защита	IP66
Ръчно задействане	с бутон
Посока на потока	не е реверсивна
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	24 V DC: 3,0 W
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (CN) Зона 1 (IEC-EX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (CN) Зона 21 (IEC-EX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Характеристика	Стойност
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-65 °C...80 °C
Начин на закрепване	CNOMO
Указание за материала	Съответствие с RoHS