


Куплунг MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Номер на част: 570367

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 175301-803
Съответства на стандарта	EN 61984
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата Зона 2 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Честота на свързване	50
Кабелен извод	Ъглов
Указание за кабелния извод	може да се завърта на 90°
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	Ъглов
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване форма С съгласно EN 175301-803
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	3
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...24 V
Допустим ток при 40°C	6 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Свързване на защитния проводник	налична
Кабелна връзка	M12x1,5
Допустим диаметър на кабела	4 mm...6 mm
Сечение на връзката	0.25 mm²...0.5 mm²

Характеристика	Стойност
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...125 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Указание относно степента на замърсяване	в монтирано състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на уплътненията	HNBR
Материал щекерни контакти	Месинг, с калаено покритие