

**Бобина**  
**VACS-C-R3-1RL**  
Номер на част: 8135822

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                                                 | Стойност                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Монтажно положение                                             | произволно                                               |
| Индикатор за състояние на сигнала                              | Светодиод                                                |
| Макс. честота на превключване                                  | 5 Hz                                                     |
| Продължителност на включване                                   | 100%                                                     |
| Клас на изолация на емайлирания проводник                      | H                                                        |
| Номинален начален пусков ток на всяка бобина                   | 108 mA до 80 ms                                          |
| Номинален ток при намаляване на тока                           | 15 mA след 80 ms                                         |
| Характеристики на бобината                                     | 24 V DC: слаботокова фаза 0,36 W, силнотокова фаза 2,6 W |
| Допустими колебания на напрежението                            | +/- 10 %                                                 |
| Одобрение                                                      | RCM Mark                                                 |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата за EMC на ЕС                        |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 2 - умерена опасност от корозия                          |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Клас защита                                                    | IP65                                                     |
| Температура на околната среда                                  | -10 °C...60 °C                                           |
| Макс. дължина на проводника                                    | 30 m                                                     |
| Електрическо присъединяване                                    | M12x1, A-кодиран съгласно EN 61076-2-101                 |
| Начин на закрепване                                            | с гайка                                                  |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                      |
| Материал на тялото                                             | POLYAMID<br>Стомана                                      |
| Материал бобина                                                | Мед<br>Стомана<br>Термопластмаса                         |
| Материал намотка                                               | Мед                                                      |