

# Серво-двигател EMMT-AS-150-LK-HS-R3M

Номер на част: 8148337

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                                                  | Стойност                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура на околната среда                                                   | -15 °C...40 °C                                                                                                                                                                                           |
| Указание за температурата на околната среда                                     | до 80 °C с понижение от -1,5 % за всеки градус по Целзий                                                                                                                                                 |
| Макс. височина на поставяне                                                     | 4000 m                                                                                                                                                                                                   |
| Указание за макс. височина на поставяне                                         | от 1 000 m само с намаляване от -1,0% на 100 m                                                                                                                                                           |
| Температура на лагера                                                           | -20 °C...70 °C                                                                                                                                                                                           |
| Относителна влажност на въздуха                                                 | 0 - 90 %                                                                                                                                                                                                 |
| Съответства на стандарта                                                        | IEC 60034                                                                                                                                                                                                |
| Клас на термична устойчивост съгласно EN 60034-1                                | F                                                                                                                                                                                                        |
| Макс. температура на намотката                                                  | 155 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Клас на проектиране съгласно EN 60034-1                                         | S1                                                                                                                                                                                                       |
| Контрол на температурата                                                        | Цифрово предаване на температурата на мотора чрез EnDat® 2.2                                                                                                                                             |
| Конструкция на мотора съгл. EN 60034-7                                          | IM B5<br>IM V1<br>IM V3                                                                                                                                                                                  |
| Монтажно положение                                                              | произволно                                                                                                                                                                                               |
| Клас защита                                                                     | IP21                                                                                                                                                                                                     |
| Указание относно класа на защита                                                | IP21 за вал на мотора без радиален уплътнителен пръстен на вал<br>IP65 за вал на мотора с радиален уплътнителен пръстен на вал<br>IP67 за двигателния корпус, включително технологията на присъединяване |
| Точност на радиално биене, коаксиалност, аксиално биене съгласно DIN SPEC 42955 | N                                                                                                                                                                                                        |
| Качество на баланса                                                             | G 2,5                                                                                                                                                                                                    |
| Синхронен момент                                                                | < 1,0 % от максималния въртящ момент                                                                                                                                                                     |
| Експлоатационен живот на лагера при номинални условия                           | 20000 h                                                                                                                                                                                                  |
| Изпълнение на вала шпонка                                                       | DIN 6885<br>A 8 x 7 x 36                                                                                                                                                                                 |
| Код на интерфейс мотор Out                                                      | 150A                                                                                                                                                                                                     |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                                    | Платка хибрид-щекер                                                                                                                                                                                      |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване                     | M40x1                                                                                                                                                                                                    |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила                                 | 15                                                                                                                                                                                                       |

| Характеристика                                                      | Стойност                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степен на замърсяване                                               | 2                                                                                                                                                                                                     |
| Указание за материала                                               | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                                                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                                  | 0 - няма опасност от корозия                                                                                                                                                                          |
| Сертификат за LABS                                                  | VDMA24364 зона III                                                                                                                                                                                    |
| Устойчивост на вибрации                                             | съгласно EN 60068-2-6                                                                                                                                                                                 |
| Устойчивост на удари                                                | съгласно EN 60068-2-29<br>15 g/11 ms съгласно EN 60068-2-27                                                                                                                                           |
| Одобрение                                                           | RCM Mark<br>с UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                 |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)      | съгласно Директивата за EMC на ЕС<br>съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение<br>съгласно Директива RoHS на ЕС                                                                                |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)                    | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC<br>съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS<br>съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване |
| Орган, издаващ сертификати                                          | UL E342973                                                                                                                                                                                            |
| Номинално работно напрежение DC                                     | 680 V                                                                                                                                                                                                 |
| Вид превключване намотка                                            | Звезда вътре                                                                                                                                                                                          |
| Брой двойки полюси                                                  | 5                                                                                                                                                                                                     |
| Въртящ момент при покой                                             | 45.5 Nm                                                                                                                                                                                               |
| Номинален въртящ момент                                             | 29 Nm                                                                                                                                                                                                 |
| Максимален въртящ момент                                            | 87 Nm                                                                                                                                                                                                 |
| Номинални обороти                                                   | 2100 1/мин                                                                                                                                                                                            |
| Макс. обороти                                                       | 3495 1/мин                                                                                                                                                                                            |
| Макс. механични обороти                                             | 8000 1/мин                                                                                                                                                                                            |
| Ъглово ускорение                                                    | 100000 rad/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                             |
| Номинална мощност мотор                                             | 6377 C                                                                                                                                                                                                |
| Постоянен ток в намотката при неподвижен ротор                      | 23.6 A                                                                                                                                                                                                |
| Номинален ток на мотора                                             | 15.4 A                                                                                                                                                                                                |
| Върхов ток                                                          | 49.5 A                                                                                                                                                                                                |
| Константа на мотора                                                 | 1.88 Nm/A                                                                                                                                                                                             |
| Константа на въртящия момент при покой                              | 2.23 Nm/A                                                                                                                                                                                             |
| Константа на напрежение фаза-фаза                                   | 135.1 mVmin                                                                                                                                                                                           |
| Съпротивление на намотката фаза-фаза                                | 0.25 Ом                                                                                                                                                                                               |
| Индуктивност на намотката фаза-фаза                                 | 4.4 mH                                                                                                                                                                                                |
| Намотка, последователна индуктивност Ld (фаза)                      | 2.15 mH                                                                                                                                                                                               |
| Намотка напречна индуктивност Lq (фаза)                             | 2.2 mH                                                                                                                                                                                                |
| Електрическа времева константа                                      | 17.1 msec                                                                                                                                                                                             |
| Термична времева константа                                          | 55 min                                                                                                                                                                                                |
| Термичен резистор                                                   | 0.39 K/W                                                                                                                                                                                              |
| Измервателен фланец                                                 | 450 x 450 x 30 mm, стомана                                                                                                                                                                            |
| Общ инерционен момент на изхода                                     | 57.6 kgcm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                |
| Тегло на продукта                                                   | 25400 g                                                                                                                                                                                               |
| Допустимо аксиално натоварване на вала                              | 274 Б                                                                                                                                                                                                 |
| Допустимо радиално натоварване на вала                              | 1370 Б                                                                                                                                                                                                |
| Датчик за положението на ротора                                     | Encoder absolut multi turn                                                                                                                                                                            |
| Датчик за положението на ротора наименование на производителя       | EQI 1331                                                                                                                                                                                              |
| Датчик за положението на ротора абсолютно регистрирани обороти      | 4096                                                                                                                                                                                                  |
| Датчик за положението на ротора интерфейс                           | EnDat® 22                                                                                                                                                                                             |
| Датчик за положението на ротора принцип на измерване                | индуктивен                                                                                                                                                                                            |
| Датчик за положението на ротора работно напрежение DC               | 5 V                                                                                                                                                                                                   |
| Датчик за положението на ротора диапазон на работното напрежение DC | 3.6 V...14 V                                                                                                                                                                                          |

| Характеристика                                                                  | Стойност                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Датчик за положението на ротора стойности на позицията на всяко пълно завъртане | 524288                                      |
| Датчик за положението на ротора, разрешаваща способност                         | 19 бит                                      |
| Датчик за положението на ротора точност на системата измерване на ъгъла         | -65 акрсек...65 акрсек                      |
| MTTF, комплектоващ компонент                                                    | 190 години, датчик за положението на ротора |
| Енергийна ефективност                                                           | ENEFF (CN)/Class 1                          |