

## Присъединителен модул DADG-AK-G8-12-20

Номер на част: 8152374

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                       | Стойност                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Размер                                               | 12                                                       |
| Ход                                                  | 20 mm                                                    |
| Работно налягане                                     | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 бар...8 бар<br>14.5 psi...116 psi |
| Работен флуид                                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                   | 1 - ниска опасност от корозия                            |
| Сертификат за LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Температура на околната среда                        | -10 °C...60 °C                                           |
| Макс. въртящ момент на затягане                      | 1.5 Nm                                                   |
| Допуск за въртящ момент на затягане                  | ± 10 %                                                   |
| Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 1 | 0.7 Nm                                                   |
| Тегло на продукта                                    | 12.9 g                                                   |
| Пневматична връзка                                   | M5                                                       |
| Материал на адаптора                                 | Епоксидна смола                                          |
| Материал на уплътненията                             | NBR                                                      |
| Материал на винтовете                                | Стомана, с покритие                                      |