


# Пневматичен разпределител VUWG-L18-M52-M-G14

Номер на част: 574270

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 5/2 моностабилен                                                         |
| Начин на задействане                                        | пневматично                                                              |
| Размер на разпределителя                                    | 18 mm                                                                    |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1300 l/min                                                               |
| Пневматична работна връзка                                  | G1/4                                                                     |
| Работно налягане                                            | -0.9 бар...8 бар                                                         |
| Конструктивна структура                                     | Бутален шибър                                                            |
| Начин на връщане в изходно състояние                        | механична пружина                                                        |
| Размер на растерната решетка                                | 19 mm                                                                    |
| Функция отработен въздух                                    | с възможност за дроселиране                                              |
| Принцип на уплътняване                                      | променлив                                                                |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                               |
| Ръчно задействане                                           | няма                                                                     |
| Вид управление                                              | директно                                                                 |
| Посока на потока                                            | реверсивна                                                               |
| Припокриване                                                | неопределено припокриване                                                |
| Управляващо налягане                                        | 3 бар...10 бар                                                           |
| Годност за работа с вакуум                                  | да                                                                       |
| Време за превключване изкл.                                 | 59 мсек                                                                  |
| Време за превключване вкл.                                  | 12 мсек                                                                  |
| Работен флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Категория чистота на помещението                            | Клас 5 съгласно ISO 14644-1                                              |
| Температура на флуида                                       | -5 °C...50 °C                                                            |
| Управляващ флуид                                            | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Температура на околната среда                               | -5 °C...60 °C                                                            |
| Тегло на продукта                                           | 152 g                                                                    |

| Характеристика                 | Стойност                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Начин на закрепване            | върху PR-лайстна<br>с отвор<br>по избор: |
| Връзка за управляващ въздух 12 | M5                                       |
| Връзка за управляващ въздух 14 | M5                                       |
| Пневматична връзка 1           | G1/4                                     |
| Пневматична връзка 2           | G1/4                                     |
| Пневматична връзка 3           | G1/4                                     |
| Пневматична връзка 4           | G1/4                                     |
| Пневматична връзка 5           | G1/4                                     |
| Указание за материала          | Съответствие с RoHS                      |
| Материал на уплътненията       | HNBR<br>NBR                              |
| Материал на тялото             | Алуминий<br>анодирен                     |