

Контролен панел CDPX-X-E1-W-15

Номер на част: 8155218

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	422 mm
Дълбочина на вграждане	56 mm
Височина	267 mm
Дължина	64 mm
Макс. дебелина на предния панел	8 mm
Часовник за реално време	Да
Поддържани PLC протоколи	CODESYS 3.X ModbusRTU Client Сървър Modbus®RTU Modbus®TCP Client Сървър ModbusTCP
Отклонение на часовника за реално време	< 100 ppm при 25°C
Брой цветове	16 М
Дисплей	с подсветка
Вид индикация	TFT цвят
Характеристики на дисплея	Touch Screen
Размер на дисплея	15,6"
Резервна батерия/резервен акумулатор	презареждаща се литиева батерия
Диапазон на работното напрежение DC	10 V...32 V
Разделителна способност на дисплея	1366x768 пиксела
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	1,2 A
Одобрение	с UL us - Listed (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % без кондензация
Клас защита	IP20 IP66

Характеристика	Стойност
Указание относно класа на защита	IP 20 на задната страна IP 66 на предната страна
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Указание за температурата на околната среда	при вертикално вграждане
Тегло на продукта	4100 g
Слот за SD карта	1
Допълнителни функции	Комуникационна функция RS232
Начин на закрепване	Вграждане преден блок
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Ethernet интерфейс, вид свързване	Куплунг
Ethernet интерфейс, технология на присъединяване	RJ45
Ethernet интерфейс, брой полюси/жила	8
Ethernet интерфейс, скорост на предаване на данни	10/100 Mbit/s 1000 Mbit/s
Ethernet-интерфейс, функция	Програмиране
Ethernet интерфейс 2, вид свързване	2x куплунг
Ethernet интерфейс 2, технология на присъединяване	RJ45
Ethernet интерфейс 2, брой полюси/жила	8
Ethernet интерфейс 2, скорост на предаване на данни	10/100 Mbit/s
Ethernet интерфейс 2, функция	Програмиране
USB интерфейс, функция	Прехвърляне на файлове
USB интерфейс, начин на присъединяване	2x куплунг
USB интерфейс, технология на присъединяване	USB 2.0 тип A
Софтуер за програмиране	Designer Studio
Данни на CPU	2 GB RAM