

Контролен панел CDPX-X-E2-W-7-EX2

Номер на част: 8155220

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	195 mm
Дълбочина на вграждане	17 mm
Височина	132 mm
Дължина	34 mm
Макс. дебелина на предния панел	17 mm
Часовник за реално време	Да
Поддържани PLC протоколи	CODESYS 3.X ModbusRTU Client Сървър Modbus®RTU Modbus®TCP Client Сървър ModbusTCP
Отклонение на часовника за реално време	< 100 ppm при 25°C
Брой цветове	16 М
Дисплей	с подсветка
Вид индикация	TFT цвят
Характеристики на дисплея	Touch Screen
Размер на дисплея	7"
Резервна батерия/резервен акумулатор	презареждаща се литиева батерия
Разделителна способност на дисплея	1025x600 пиксела
Електрическа консумирана мощност	12 C
Одобрение	с UL us - Listed (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-30 °C...80 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % без кондензация
Клас защита	IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 °C...55 °C
Указание за температурата на околната среда	при вертикално вграждане

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	700 g
Начин на закрепване	VESA интерфейс
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Ethernet интерфейс, вид свързване	Куплунг
Ethernet интерфейс, технология на присъединяване	RJ45
Ethernet интерфейс, брой полюси/жила	8
Ethernet интерфейс, скорост на предаване на данни	10/100 Mbit/s
Ethernet-интерфейс, функция	Програмиране Захранване PoE
Ethernet интерфейс, спецификация	IEEE 802.3 af/at
USB интерфейс, функция	Прехвърляне на файлове
USB интерфейс, начин на присъединяване	Куплунг
USB интерфейс, технология на присъединяване	USB 2.0 тип A
Софтуер за програмиране	Designer Studio
Данни на CPU	1 GB RAM
Сертификат за взривозащита извън ЕС	Class I, Div. 2 (CA)
Взривозащита	Class I, Div. 2 (US)
Орган, издаващ сертификати	UL E239998 UL E245518