

Съединителен кабел NEBC-R3G8M22-P-5-N-S-R3G8

Номер на част: 8155228

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	IEC 60603-7-3
Одобрение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Орган, издаващ сертификати	UL E239998
Означение проводник	без носач за табелки
Тегло на продукта	440 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	RJ45
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Блокировка винтова
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	RJ45
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	Фиксираща блокировка
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...60 V
Допустим ток при 40°C	1 A
Екраниране	да
Характеристики на предаване	Съгласно категория 5, EN 50173, клас D Съгласно категория 5, ISO/IEC 11801, клас D
Дължина на кабела	5 m
Характеристики на проводника	за статични приложения
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	30 mm
Диаметър на кабела	5.5 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,2 mm

Характеристика	Стойност
Клас защита	IP20 IP66 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 °C...55 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия (в монтирано състояние)
Материал на кабелната обвивка	PVC
Цвят на кабелната обвивка	черен
Материал на тялото	PC
Цвят на тялото	прозрачен
Материал винтова блокировка	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на уплътненията	TPE-V
Материал щекерни контакти	Месинг, никелиран и позлатен
Материал изолационна обвивка	PVC