



Стъпков мотор EMMB-ST-87-S-S

Номер на част: 8156149

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-15 °C...40 °C
Указание за температурата на околната среда	до 80°C с отклонение от нормите -2%/°C
Макс. височина на поставяне	4000 m
Указание за макс. височина на поставяне	от 1 000 m само с намаляване от -1,0% на 100 m
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 % без кондензация
Съответства на стандарта	IEC 60034
Клас на термична устойчивост съгласно EN 60034-1	B
Макс. температура на намотката	130 °C
Клас на проектиране съгласно EN 60034-1	S1
Конструкция на мотора съгл. EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Монтажно положение	произволно
Клас защита	IP20
Указание относно класа на защита	IP40 за вал на мотора без радиален уплътнителен пръстен на вал
Код на интерфейс мотор Out	87A
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Платка хибрид-щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Диаграма на свързване L10
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	14
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS

Характеристика	Стойност
Номинално работно напрежение DC	48 V
Брой двойки полюси	50
Момент на задържане мотор	2400 Nm
Максимален въртящ момент	2700 Nm
Макс. обороти	2200 1/мин
Макс. механични обороти	8000 1/мин
Ъгъл на стъпката при пълна стъпка	1.8 градус
Допуск за ъгъл на стъпка	±5 %
Постоянен ток в намотката при неподвижен ротор	9500 A
Номинален ток на мотора	6900 A
Върхов ток	12 A
Константа на мотора	240 Nm/A
Константа на напрежение, фаза	15400 mVmin
Съпротивление на намотката фаза	130 Ом
Фазова индуктивност на намотката за всяка отделна фаза (несвързана)	350 mH
Намотка, последователна индуктивност Ld (фаза)	560 mH
Намотка напречна индуктивност Lq (фаза)	350 mH
Електрическа времева константа	1750 мсек
Термична времева константа	37 min
Термичен резистор	910 K/W
Измервателен фланец	250 x 250 x 15 mm, стомана
Общ инерционен момент на изхода	1 kgcm ²
Тегло на продукта	1890 g
Допустимо аксиално натоварване на вала	60 Б
Допустимо радиално натоварване на вала	220 Б