



# Вакуумен хващач - Бернули OGGB-60-G18-2-Q

Номер на част: 574564

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                          | Стойност                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Монтажно положение                                      | произволно                                      |
| Присъединителна позиция                                 | горе/отстри                                     |
| Диаметър на хващача                                     | 60 mm                                           |
| Работно налягане                                        | 0 бар...6 бар                                   |
| Номинално работно налягане                              | 1 бар                                           |
| Разход на въздух при номинално работно налягане         | 110 l/min                                       |
| Работен флуид                                           | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Указание за работен/управляващ флуид                    | Не е възможна работа в омаслено състояние       |
| Сертификат за LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                  |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                      | 2 - умерена опасност от корозия                 |
| Температура на флуида                                   | 0 °C...60 °C                                    |
| Температура на околната среда                           | 0 °C...60 °C                                    |
| Ниво на звуково налягане при номинално работно налягане | 65 dB(A)                                        |
| Ниво на звукова мощност при номинално работно налягане  | 78 dB(A)                                        |
| Сила на задържане при номинално работно налягане        | 7 Б                                             |
| Напречна сила при номинално работно налягане            | 15 Б                                            |
| Начин на закрепване                                     | с вътрешна резба                                |
| Пневматична връзка                                      | G1/8                                            |
| Алтернативни връзки                                     | G1/8                                            |
| Указание за материала                                   | Съответствие с RoHS                             |
| Материал на тялото                                      | Алуминиева ковка сплав<br>анодиран              |
| Материал дистанционен елемент                           | NBR<br>POM                                      |
| Тегло на продукта                                       | 119 g                                           |