

Серво-двигател EMMT-AS-80-S-LS-RMY

Номер на част: 8160642

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-40 °C...40 °C
Указание за температурата на околната среда	до 80 °C с понижение от -1,5 % за всеки градус по Целзий
Макс. височина на поставяне	4000 m
Указание за макс. височина на поставяне	от 1 000 m само с намаляване от -1,0% на 100 m
Температура на лагера	-40 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Съответства на стандарта	IEC 60034
Клас на термична устойчивост съгласно EN 60034-1	F
Макс. температура на намотката	155 °C
Клас на проектиране съгласно EN 60034-1	S1
Контрол на температурата	Цифрово предаване на температурата на мотора чрез EnDat® 2.2
Конструкция на мотора съгл. EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Монтажно положение	произволно
Клас защита	IP40
Указание относно класа на защита	IP40 за вал на мотора без радиален уплътнителен пръстен на вал IP65 за вал на мотора с радиален уплътнителен пръстен на вал IP67 за двигателния корпус, включително технологията на присъединяване
Точност на радиално биене, коаксиалност, аксиално биене съгласно DIN SPEC 42955	N
Качество на баланса	G 2,5
Синхронен момент	< 1,0 % от максималния въртящ момент
Експлоатационен живот на лагера при номинални условия	20000 h
Код на интерфейс мотор Out	80P
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Платка хибрид-щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M23x1
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	15
Степен на замърсяване	2
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Одобрение	RCM Mark TÜV с UL us - Recognized (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Орган, издаващ сертификати	TÜV 968/INS 464.00/24 UL E342973
Номинално работно напрежение DC	325 V
Вид превключване намотка	Звезда вътре
Брой двойки полюси	5
Въртящ момент при покой	1.46 Nm
Номинален въртящ момент	1.3 Nm
Максимален въртящ момент	2.8 Nm
Номинални обороти	3000 1/мин
Макс. обороти	6700 1/мин
Макс. механични обороти	14000 1/мин
Ъглово ускорение	100000 rad/s ²
Номинална мощност мотор	408 C
Постоянен ток в намотката при неподвижен ротор	3.1 A
Номинален ток на мотора	2.7 A
Върхов ток	8.4 A
Константа на мотора	0.48 Nm/A
Константа на въртящия момент при покой	0.57 Nm/A
Константа на напрежение фаза-фаза	34.3 mVmin
Съпротивление на намотката фаза-фаза	4.93 Ом
Индуктивност на намотката фаза-фаза	16.3 mH
Намотка, последователна индуктивност Ld (фаза)	10.2 mH
Намотка напречна индуктивност Lq (фаза)	12.2 mH
Електрическа времева константа	4.9 мсек
Термична времева константа	42 min
Термичен резистор	0.95 K/W
Измервателен фланец	250 x 250 x 15 mm, стомана
Общ инерционен момент на изхода	0.597 kgcm ²
Тегло на продукта	2020 g
Допустимо аксиално натоварване на вала	120 Б
Допустимо радиално натоварване на вала	620 Б
Датчик за положението на ротора	Safety Encoder absolut multi turn
Датчик за положението на ротора наименование на производителя	EQI 1131
Датчик за положението на ротора абсолютно регистрирани обороти	4096
Датчик за положението на ротора интерфейс	EnDat® 22
Датчик за положението на ротора принцип на измерване	индуктивен
Датчик за положението на ротора работно напрежение DC	5 V
Датчик за положението на ротора диапазон на работното напрежение DC	3.6 V...14 V

Характеристика	Стойност
Датчик за положението на ротора стойности на позицията на всяко пълно завъртане	524288
Датчик за положението на ротора, разрешаваща способност	19 бит
Датчик за положението на ротора точност на системата измерване на ъгъла	-120 акрсек...120 акрсек
Елемент за безопасност	Елемент за безопасност
максимално SIL	Ниво на интегритет на безопасността 3 вж. инструкцията
Подфункции за безопасност до SIL2	Надеждно събиране и предаване на данни за позицията на едно завъртане
Подфункции за безопасност до SIL3	Надеждно записване и предаване на данни за позицията на едно завъртане, само с допълнителна софтуерна функция в контролера на серво задвижването
максимален PL и категория	Ниво на изпълнение е, категория 3 вж. инструкцията
Подфункция за безопасност до PL d, кат. 3	Надеждно събиране и предаване на данни за позицията на едно завъртане
Подфункция за безопасност до PL e, Кат. 3	Надеждно записване и предаване на данни за позицията на едно завъртане, само с допълнителна софтуерна функция в контролера на серво задвижването
PFHd, принадлежност	15 x 10E-9, Енкодер
Срок на употреба Тm, принадлежност	20 години, датчик за положението на ротора