


# Контролер за серво задвижване CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Номер на част: 8168593

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                     | Стойност                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Температура на околната среда                      | 10 °C...40 °C                                                         |
| Тегло на продукта                                  | 155 g                                                                 |
| Клас защита                                        | IP00                                                                  |
| Температура на лагера                              | -20 °C...60 °C                                                        |
| Указание за материала                              | Съответствие с RoHS                                                   |
| Сертификат за LABS                                 | VDMA24364 зона III                                                    |
| Feldbus присъединяване                             | Ethernet                                                              |
| Брой цифрови логически входове                     | 9                                                                     |
| Брой цифрови логически изходи 24 V DC              | 19                                                                    |
| Bus-връзка                                         | Куплунг                                                               |
| Режим на работа на контролера                      | Директна работа<br>Връщане в начално положение<br>работа с управление |
| Свързване на процеси                               | Drives with Positioning Function                                      |
| Работно напрежение                                 | 20,4 - 30 V DC                                                        |
| Номинално напрежение на логическото захранване DC  | 24 V                                                                  |
| Допустим диапазон на логическото напрежение        | ± 10 %                                                                |
| Номинално напрежение на товарния захранващ блок DC | 24 V                                                                  |
| Доп. диапазон захранване с товар                   | ± 10 %                                                                |
| Допустим ток на всеки изход                        | 4450 mA                                                               |
| Индикатори за състояние                            | Светодиод (състояние)                                                 |
| Ethernet, брой                                     | 1                                                                     |
| Ethernet, поддържани протоколи                     | TCP/IP                                                                |
| USB интерфейс                                      | USB 2.0                                                               |
| Памет                                              | microSD                                                               |
| Общ брой оси                                       | 6                                                                     |
| Методи за управление                               | TCP/IP                                                                |
| Поддържана кинематика                              | 3-осни портали X-Y-Z                                                  |
| Бодова скорост                                     | 10/100 Mbit/s                                                         |
| Диапазон на работното напрежение DC                | 20.4 V...30 V                                                         |
| Номинално работно напрежение DC                    | 24 V                                                                  |

| Характеристика                               | Стойност                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Протокол                                     | Ethernet<br>HTTP<br>TCP/IP                              |
| Ethernet интерфейс                           | RJ 45 (втулка, 8-полюсна)                               |
| Характеристики на цифровите логически изходи | възможност за конфигуриране<br>без галванично изолиране |