

# L-съединител за шлаух NPQH-L-G38-Q14-P10

Номер на част: 578290

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                | Стойност                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                        | Стандартно                                                                |
| Номинален диаметър                                            | 11 mm                                                                     |
| Дълбочина на поставяне на шлауха                              | 22.5 mm                                                                   |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка                        | Пръстен уплътнителен                                                      |
| Монтажно положение                                            | произволно                                                                |
| Конструкция                                                   | L-форма                                                                   |
| Размер на опаковката                                          | 10                                                                        |
| Конструктивна структура                                       | Push-pull принцип                                                         |
| Работно налягане пълен температурен диапазон                  | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 бар...20 бар<br>-13.775 psi...290 psi         |
| Указание относно работното налягане                           | Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C                                         |
| Орган, издаващ сертификати                                    | NSF C0523185                                                              |
| Работен флуид                                                 | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед) |
| Указание за работен/управляващ флуид                          | Възможна работа в омаслено състояние                                      |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                            | 3 - висока опасност от корозия                                            |
| Сертификат за LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14 | Клас 4 съгласно ISO 14644-1                                               |
| Годност за хранителни продукти                                | вж. Декларация за съответствие<br>NSF/ANSI 169                            |
| Температура на околната среда                                 | 0 °C...150 °C                                                             |
| Номинален въртящ момент на затягане                           | 9 Nm                                                                      |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане                 | ± 20 %                                                                    |
| Тегло на продукта                                             | 62.4 g                                                                    |
| Начин на закрепване                                           | Външен шестостен SW20                                                     |
| Пневматична връзка 1                                          | Външна резба G3/8                                                         |
| Пневматична връзка 2                                          | за шлаух с външен Ø 14 mm                                                 |
| Цвят на освобождаващия пръстен                                | сребрист                                                                  |
| Указание за материала                                         | Съответствие с RoHS                                                       |
| Материал на тялото                                            | Месинг, химически никелиран                                               |
| Материал на уплътнението на резбата                           | FPM                                                                       |

| Характеристика                      | Стойност                           |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Материал предпазен пръстен          | PEI                                |
| Материал на освобождаващия пръстен  | Месинг, химически никелиран        |
| Материал уплътнение на шлаух        | FPM                                |
| Материал на сегмента скоба за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |
| Материал опорен пръстен             | PEI                                |