

Демпфер DYSS-5-5-Y1F-F1A

Номер на част: 8179967

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	5
Ход	5 mm
Демпфериране	саморегулиращо се
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Варианти	Металите с основен компонент мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините.
Макс. скорост в момента на удара	1 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.2 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии: Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	5 mm
Макс. упорна сила	200 Б
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Макс. консумация на енергия за един ход	1.4 J
Макс. консумация на енергия на час	8000 J
Макс. остатъчна енергия	0.01 J
Възвратна сила	0.9 Б
Мин. сила на вмъкване	10 Б
Тегло на продукта	7 g
Диапазон на масата	2.5 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	високолегирана стомана
Материал на буталния прът	високолегирана стомана