



Кутия на краен изключвател SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12

Номер на част: 8182182

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Орган, издаващ сертификати	Eurocert. SIL202587141
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 3
Измервана величина	Позиция
Принцип на измерване	индуктивен
Обхват на регистриране	0 градус...90 градус
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Комутационен изход	PNP
Функция на превключващ елемент	Нормално отворен контакт
Макс. изходен ток DC	100 mA
Спад на напрежението	3 V
Остатъчен ток	0 mA...0.5 mA
Устойчивост на късо съединение	със зададен такт
Диапазон на работното напрежение DC	10 V...30 V
Ток на празен ход	15 mA
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Тип микропревключвател	P&F NBB2-V3-E2
Електрическо присъединяване	M12x1
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	8
Кабелна връзка	M20x1,5

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	143 mm x 85 mm x 128 mm 143 mm x 85 mm x 138 mm 143 mm x 85 mm x 158 mm 159 mm x 85 mm x 128 mm 159 mm x 85 mm x 138 mm
Свързването на позиционера и датчика обратна връзка за положение съответства на стандарта	VDI/VDE 3845 размер AA 1 VDI/VDE 3845 размер AA 2 VDI/VDE 3845 размер AA 3
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	500 g
Цвят на тялото	черен
Материал на тялото	POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на вала	PA
Материал на винтовете	Неръждаема стомана
Материал на крепежен винел	PA
Материал осигурителна пружинна шайба	високолегирана стомана, неръждаема
Материал предпазна капачка	PC
Индикатор за състояние на превключване	оптична
Индикатор за позиция	жълт/червен
Диапазон на настройка, регистриране на ъгъл	0 градус...90 градус
Температура на лагера	-20 °C...50 °C
Клас защита	IP66 IP67
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 1 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 1 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Степен на замърсяване	3