


Основа  
VABX-A-P-EL-E12-MS1-SHUU-XL  
Номер на част: 8188447

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                         | 1<br>2                                                                                                             |
| Устойчивост на вибрации                                        | Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6                    |
| Устойчивост на удари                                           | Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27                                      |
| Присъединителна позиция                                        | странично                                                                                                          |
| Структура на вентилен остров                                   | Могат да се смесват различни размери на разпределители                                                             |
| Максимален брой бобини на разпределители                       | 24                                                                                                                 |
| Съвместимост с                                                 | Вентилен остров VTUX-A-P                                                                                           |
| Размери Ш x Д x В                                              | 45,6 mm x 117,4 mm x 53,9 mm                                                                                       |
| Указание относно работното напрежение                          | Необходимо захранване SELV/PELV<br>Да се съблюдава спадането на напрежението                                       |
| Номинално работно напрежение DC товар                          | 24 V                                                                                                               |
| Степен на замърсяване                                          | 2                                                                                                                  |
| Одобрение                                                      | RCM Mark                                                                                                           |
| Маркировка KC                                                  | KC-EMV                                                                                                             |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата за EMC на ЕС<br>съгласно Директива RoHS на ЕС                                                 |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC<br>съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 2 - умерена опасност от корозия                                                                                    |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                  |
| Температура на лагера                                          | -20 °C...70 °C                                                                                                     |
| Относителна влажност на въздуха                                | 5 - 95 %                                                                                                           |
| Клас защита                                                    | IP40                                                                                                               |
| Температура на околната среда                                  | -20 °C...50 °C                                                                                                     |
| Макс. въртящ момент на затягане стенен монтаж                  | 6 Nm                                                                                                               |
| Тегло на продукта                                              | 131.1 g                                                                                                            |
| Електрическо действие                                          | Мултипол                                                                                                           |
| Макс. дължина на проводника                                    | 30 m                                                                                                               |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване    | Sub-D                                                                                                              |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила                | 25                                                                                                                 |

| Характеристика                               | Стойност                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Кабелен извод                                | прав                               |
| Начин на закрепване на присъединителна плоча | с отвор                            |
| Начин на закрепване                          | с отвор за винт M5                 |
| Пневматична връзка 1                         | за патрон 15 mm                    |
| Пневматична връзка 5                         | за патрон 15 mm                    |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                |
| Материал на присъединителната плоча          | Подсилен с POLYAMID                |
| Материал на капака                           | Подсилен с POLYAMID                |
| Материал на уплътненията                     | NBR                                |
| Материал на втулката                         | високолегирана стомана, неръждаема |
| Материал на скобата                          | високолегирана стомана, неръждаема |
| Материал на гайките                          | високолегирана стомана, неръждаема |