


Патрон на вакуумната дюза OASP-G4-14-L3-UA

Номер на част: 8199155

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	1.4 mm
Тип шумозаглушител	отворен
Характеристики на ежектора	голям обемен поток на засмукване
Интегрирана функция	Шумозаглушител отворен
Конструктивна структура	Вакуум-генератор 3-степенен
Работно налягане за макс. обем на засмукване	0.8 MPa 8 бар 116 psi
Работно налягане	0.1 MPa...0.8 MPa 1 бар...8 бар 14.5 psi...116 psi
Работно налягане за макс. вакуум	0.79 MPa 7.9 бар 114.55 psi
Макс. вакуум	81 %
Номинално работно налягане	0.6 MPa 6 бар 87 psi
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата	245 l/min
Време за пълнене с въздух при номинално работно налягане	0.37 s
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Препоръка за почистване	Сапунена вода (с изключение на шумозаглушители)
Ниво на звуково налягане при номинално работно налягане	60 dB(A)
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	123 g

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	Директно закрепване чрез резба
Материал на уплътненията	NBR
Материал на дюзата-приемник	РА-усилен
Материал на шумозаглушителя	Подсилен с POLYAMID PU пяна
Материал на струйната дюза	РА-усилен
Монтажно положение	произволно