


Т-съединител
NPQO-T-Q12-E-P5
Номер на част: 8203330

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	11 mm
Дълбочина на поставяне на шлауха	22 mm
Указание за дълбочината на поставяне на шлауха	вертикален 21,7 mm
Монтажно положение	произволно
Конструкция	Т-форма
Размер на опаковката	5
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Варианти	с отвори за закрепване
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.09 MPa...0.3 MPa -0.9 бар...3 бар -13.05 psi...43.5 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.09 MPa...1.2 MPa -0.9 бар...12 бар -13.05 psi...174 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове Въглероден диоксид Въздух Кислород Азот
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	0 °C...120 °C
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Биосъвместимост съгласно стандарта	ISO 18562
Доклад за чистота на повърхността съгласно стандарт	ASTM G 93 ISO 15001
Степен на замърсяване, максимално съдържание на въглеродороди	550 MGM
Тегло на продукта	42.84 g
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 12 mm
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 12 mm
Температура на околната среда по Фаренхайт	32 AF...140 AF
Цвят на освобождаващия пръстен	бяло

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PVDF
Материал на освобождаващия пръстен	PVDF
Материал О-пръстен	FPM
Материал уплътнение на шланг	FPM
Материал на сегмента скоба за шланг	високолегирана стомана, неръждаема
Материал опорен пръстен	PVDF