


Kyvný pohon
DSM-T-16-270-CC-FW-A-B
Číslo dílu: 1145095

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	16
Úhel tlumení	12 stupeň
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň...246 stupeň
Úhel kyvu	0 stupeň...246 stupeň
Tlumení	tlumiče nárazu na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Jemné seřízení	-3 stupeň
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	1 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. osová síla	30 N
Max. radiální síla	75 N
Teoretický krouticí moment při 6 barech	5 Nm
Přípustný moment setrvačnosti	0.02 kg.m ²
Hmotnost výrobku	700 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	ocel poniklováno
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku