


Влагоотделител MS12-LWS-G-U-V

Номер на част: 8005550

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Центробежен сепаратор
Макс. количество кондензат	400 ml
Защита на обвивката	интегрирана като метален корпус
Степен на отделяне на конденз	99 %
Работно налягане	2 бар...12 бар
Макс. нормален дебит	40000 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	25000 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	5 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Температура на флуида	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Тегло на продукта	6.3 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с крепежен винел с принадлежности по избор:
Материал на покритието	Подсилен с POLYAMID
Материал на винтовия диск	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане
Материал на крепежен винел	Алуминиева отливка под налягане
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на връзката за модули	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътнението на корпуса	NBR

Характеристика	Стойност
Материал контролен прозорец	POLYAMID
Материал на разделителната тарелка	POM