


Присъединителна плоча VMPA14-IC-AP-1-EX1E

Номер на част: 8023668

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	24.4 mm
Дължина	107.3 mm
Размер на растерната решетка	14.9 mm
Работно налягане	0.3 MPa...0.8 MPa 3 бар...8 бар
Управляващо налягане	0.3 MPa...0.8 MPa 3 бар...8 бар
Одобрение	c UL us - Recognized (OL)
Маркировка КС	КС-ЕМV
Маркировка за съответствие СЕ (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за ЕМС на ЕС съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX) съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за ЕМС съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Gc (GB)
Взривозащита	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (UKEX)
Категория ATEX, газ	II 3G
Начин на взривозащита, газ	Ex ес IIC T4 Gc X
Ex-температура на околната среда	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	150 g
Електрическо присъединяване	M8 Щекер
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Пневматична връзка 1	M7 G1/8
Пневматична връзка 2	M7 G1/8
Пневматична връзка 3	M7 G1/8

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 4	M7 G1/8
Пневматична връзка 5	M7 G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане