


Бобина
VACN-N-A1-3A-EX2-N
Номер на част: 8029138

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на действие	електрическо
Монтажно положение	произволно
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	F
Клас на изолация на емайлирания проводник	H
Характеристики на бобината	230 V AC: 50 Hz, пускова мощност 6,9 VA, задържаща мощност 4,1 VA 230 V AC: 60 Hz, пускова мощност 5,4 VA, задържаща мощност 3,3 VA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Морска класификация	вж. сертификата
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Взривозащита	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (UKEX) Зона 22 (ATEX) Зона 22 (UKEX)
Орган, издаващ сертификати	DNV TAA000011J
Категория ATEX, газ	II 3G
Категория ATEX, прах	II 3D
Начин на взривозащита, газ	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Начин на взривозащита, прах	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Ex-температура на околната среда	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	95 g
Електрическо присъединяване	Форма A съгласно DIN EN 175301-803
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Пластмаса Стомана
Материал щекерни контакти	Месинг
Материал намотка	Мед