



Съединителен кабел NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9

Номер на част: 8032628

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Честота на свързване	50
Тегло на продукта	125 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг, тесен
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	ъглов
Електрическо присъединяване 1, указание за кабелния извод	Може да се завърта на 180°
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване форма С съгласно EN 175301-803
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	3
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...230 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...230 V
Допустим ток при 40°C	6 A
Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Защита от неправилна полярност	биполярна
Свързване на защитния проводник	налична
Дължина на кабела	2.5 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	52 mm
Диаметър на кабела	5.2 mm

Характеристика	Стойност
Допуск за диаметър на кабела	± 0,1 mm
Структура на кабела	3 x 0,5 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.5 mm ²
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...70 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на тялото	TPE-U(PU)
Цвят на тялото	черен
Материал на винтовете	Неръждаема стомана
Материал на уплътненията	HNBR
Материал щекерни контакти	Медна сплав с калаено покритие
Материал изолационна обвивка	PVC