

Ovladač motoru CMMP-AS-C5-11A-P3-M3

Číslo dílu: 1501327

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	na přípojovací desku příšroubováno
Hmotnost výrobku	3450 g
Zobrazení	displej se sedmi segmenty
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro stroje a zařízení podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK pro stroje podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Skladovací teplota	-25 °C...70 °C
Okolní teplota	0 °C...40 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Stupeň krytí	IP10 IP20
Třída znečištění	2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Fáze jmenovitého provozního napětí	3 fáze
Jmenovité provozní napětí, AC	400 V
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Frekvence sítě	50 Hz...60 Hz
Jmenovitý proud	5.5 A
Síťový filtr	integrováno
Max. napětí meziobvodu DC	560 V
Brzdný odpor	68 Ω
Impulzní výkon brzdového odporu	8.5 kVA
Jmenovité napětí napájení logiky DC	24 V
Přípustný rozsah napětí logiky	± 20 %
Příkon napájení logiky bez brzdy	1 A

Parametr	Hodnota
Rozsah výstupního napětí, AC	3x 0 - 360 V
Jmenovitý výstupní proud	5 A
Jmenovitý proud na fázi, efektivní	5 A
Špičkový proud na fázi, efektivní	15 A
Max. doba trvání špičkového proudu	5 s
Jmenovitý výkon ovladače	3000 VA
Špičkový výkon	6000 VA
Výstupní frekvence	0 Hz...1000 Hz
Parametrizační rozhraní	parametrizace a uvedení do provozu USB Ethernet
Připojení průmyslové sítě	CANopen DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Modbus/TCP PROFINET Profibus DP konektor 9 pinů Sub-D
Profil komunikace	DS301/DSP402 FHPP
Procesní propojení	Propojení vstupů/výstupů pro 256 různých sad pohybů
Max. přenosová rychlost sítě	1 Mbit/s
Rozhraní enkodéru, výstup, vlastnosti	rozlišení 16384 ppr
Rozhraní enkodéru, výstup, funkce	Zpětná vazba skutečné hodnoty při provozu s regulací otáček. Zadání žádané hodnoty pro spínaný pohon slave.
Rozhraní enkodéru, vstup, vlastnosti	enkodérové signály se 3 fázemi EnDat HIPERFACE RS422 SINCOS
Rozhraní enkodéru, vstup, funkce	Signál enkodéru požadované hodnoty otáček. V synchronním provozu jako zadání otáček pohonu slave.
Počet digitálních logických vstupů	10
Vlastnosti logického vstupu	galvanicky oddělené libovolně konfigurovatelné
Pracovní rozsah logického vstupu	8 V...30 V
Počet digitálních logických výstupů 24 V DC	5
Vlastnosti digitálních logických výstupů	galvanicky odděleno částečně libovolně konfigurovatelné
Max. proud digitálních logických výstupů	100 mA
Počet analogových vstupů požadované hodnoty	2
Vlastnosti vstupů požadované hodnoty	Diferenční vstupy lze konfigurovat pro otáčky lze konfigurovat pro proud
Pracovní rozsah vstupu požadované hodnoty	± 10 V
Impedance vstupu požadované hodnoty	20 kΩ
Počet analogových výstupů monitoru	2
Pracovní rozsah monitorovacích výstupů	± 10 V
Rozlišení monitorovacích výstupů	9 bit
Vlastnosti monitorovacích výstupů	odolný vůči zkratu