

Šroubení T s nástrčnými koncovkami QST-1/2-16

Číslo dílu: 153116

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Velikost | standard |
| Jmenovitá světlost | 13 mm |
| Druh těsnění na závitovém čepu | Potah |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Tvar | tvar T |
| Velikost balení | 1 |
| Konstrukce | Princip push-pull |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Provozní tlak závislý na teplotě | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Upozornění k provoznímu tlaku | voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] voda (tekutá, bez ledu) |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Třída čistého prostoru | Třída 4 podle ISO 14644-1 |
| Okolní teplota | -10 °C...80 °C |
| Jmenovitý utahovací moment | 26 Nm |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 20 % |
| Hmotnost výrobku | 93 g |
| Počet vývodů | 2 |
| Počet přívodů | 1 |
| Způsob upevnění | Vnější šestihran na klíč vel. 22 |
| Připojení pneumatiky 1 | vnější závit R1/2 |
| Pneumatické připojení 2 | pro hadici s vnějším Ø 16 mm |
| Barva uvolňovacího kroužku | modrá |
| Materiál závitového čepu | mosaz, poniklováno |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál tělesa | PBT |

| Parametr | Hodnota |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Materiál uvolňovacího kroužku | POM |
| Materiál těsnění hadice | NBR |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice | silně legovaná ocel, nerezová |