



# Ос със зъбен ремък ELGC-TB-KF-60-800

Номер на част: 8062780

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задвижаващ пиньон ефективен диаметър                         | 24.83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Работен ход                                                  | 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Размер                                                       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Резерв на хода                                               | 0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Стъпка на зъбния ремък                                       | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Монтажно положение                                           | произволно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Водачи                                                       | Сачмено-винтова направляваща                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Конструктивна структура                                      | Електромеханична линейна ос със зъбен ремък                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вид на мотора                                                | Стъпков мотор<br>Серво-двигател                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Разпознаване на позиция                                      | за датчик<br>за индуктивни сензорни елементи                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Макс. ускорение                                              | 15 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Макс. скорост                                                | 1.5 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Точност при повторение                                       | ±0,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Продължителност на включване                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364 зона III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини |
| Категория чистота на помещението                             | Клас 7 съгласно ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Температура на лагера                                        | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Клас защита                                                  | IP40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Температура на околната среда                                | 0 °C...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ударна енергия в крайните положения                          | 0.25 mJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Указание за ударна енергия в крайните положения              | При максимална скорост на референтното придвижване от 0,01 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iy                  | 441000 mm <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iz                  | 542000 mm <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Макс. момент на задвижването                                 | 1.49 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Макс. сила Fy                                                | 3641 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Характеристика                                                                      | Стойност                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. сила Fz                                                                       | 3641 Б                                                                        |
| Макс. сила Fy обща ос                                                               | 600 Б                                                                         |
| Макс. сила Fz обща ос                                                               | 1800 Б                                                                        |
| Fy при теоретичен експлоатационен живот от 100 km (чисто ориентировъчно наблюдение) | 13400 Б                                                                       |
| Fz при теоретичен експлоатационен живот от 100 km (чисто ориентировъчно наблюдение) | 13400 Б                                                                       |
| Макс. съпротивление на преместване при празен ход                                   | 15.6 Б                                                                        |
| Макс. момент Mx                                                                     | 29.1 Nm                                                                       |
| Макс. момент My                                                                     | 31.8 Nm                                                                       |
| Макс. момент Mz                                                                     | 31.8 Nm                                                                       |
| Макс. момент Mx обща ос                                                             | 29.1 Nm                                                                       |
| Макс. момент My обща ос                                                             | 31.8 Nm                                                                       |
| Макс. момент Mz обща ос                                                             | 31.8 Nm                                                                       |
| Mx при теоретичен експлоатационен живот от 100 km (само ориентировъчно наблюдение)  | 107 Nm                                                                        |
| My при теоретичен експлоатационен живот от 100 km (чисто ориентировъчно наблюдение) | 117 Nm                                                                        |
| Mz при теоретичен експлоатационен живот от 100 km (чисто ориентировъчно наблюдение) | 117 Nm                                                                        |
| Разстояние между повърхността на плъзгача и центъра на водача                       | 54.6 mm                                                                       |
| Макс. сила на подаване Fx                                                           | 120 Б                                                                         |
| Момент на празен ход на задвижването                                                | 0.194 Nm                                                                      |
| Инерционен момент при усукване It                                                   | 29800 mm <sup>4</sup>                                                         |
| Масов инерционен момент JH на един метър ход                                        | 0.0851 kgcm <sup>2</sup>                                                      |
| Масов инерционен момент JL на kg полезен товар                                      | 1.5411 kgcm <sup>2</sup>                                                      |
| Масов инерционен момент JO                                                          | 0.8804 kgcm <sup>2</sup>                                                      |
| Константа на подаване                                                               | 78 мм/об.                                                                     |
| Референтен експлоатационен живот                                                    | 5000 Km                                                                       |
| Интервал на сервисна поддръжка                                                      | Смазване през целия експлоатационен срок                                      |
| Движеща се маса                                                                     | 482 g                                                                         |
| Тегло плъзгач                                                                       | 139 g                                                                         |
| Тегло на продукта                                                                   | 5177 g                                                                        |
| Основно тегло при 0 mm ход                                                          | 1775 g                                                                        |
| Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход                                                | 43 g                                                                          |
| Динамично огъване (движение на товара)                                              | 0,05 % от дължината на оста, максимум 0,5 mm                                  |
| Статично огъване (натоварване в покой)                                              | 0,1 % от дължината на оста                                                    |
| Код на интерфейс актуатор                                                           | T42                                                                           |
| Материал на краен капак                                                             | Алуминиева отливка под налягане, с лаково покритие                            |
| Материал на профила                                                                 | Алуминиева ковка сплав, анодирана                                             |
| Указание за материала                                                               | Съответствие с RoHS                                                           |
| Материал на покриващата лента                                                       | неръждаема лентова стомана                                                    |
| Материал на капака на задвижването                                                  | Алуминиева отливка под налягане, с лаково покритие                            |
| Материал на водача на плъзгача                                                      | Стомана                                                                       |
| Материал направляваща                                                               | Стомана                                                                       |
| Материал ремъчни шайби                                                              | високолегирана стомана, неръждаема                                            |
| Материал плъзгач                                                                    | Алуминиева отливка под налягане                                               |
| Материал на зъбния ремък                                                            | Полихлоропрен или нитрилен каучук (NBR) със стъклен шнур и найлоново покритие |