

# Задвижване за сферичен кран VZBM-A-11/2"-RP-25-F-3L-B2-PB120

Номер на част: 8070272

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                      | Стойност                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструктивна структура                             | 3-ходов сферичен кран<br>Въртящо задвижване                                                                                                               |
| Начин на задействане                                | пневматично                                                                                                                                               |
| Монтажно положение                                  | произволно                                                                                                                                                |
| Начин на закрепване                                 | Вграждане проводник                                                                                                                                       |
| Присъединяване арматура                             | Rp1 1/2                                                                                                                                                   |
| Индикация за положение на превключване              | Посока на процепа = посока на протичане                                                                                                                   |
| Номинален диаметър DN                               | 40                                                                                                                                                        |
| Работно налягане                                    | 5.5 бар...8 бар                                                                                                                                           |
| Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN | 25                                                                                                                                                        |
| Флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Инертни газове<br>Вода - без водна пара<br>неутрални течности                                          |
| Работен флуид                                       | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                           |
| Указание за работен/управляващ флуид                | Точка на оросяване мин. 10 °C под температурата на околната среда и на флуида<br>Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Температура на флуида                               | -20 °C...130 °C                                                                                                                                           |
| Температура на околната среда                       | -20 °C...80 °C                                                                                                                                            |
| Дебит Kv тип L                                      | 200 m³/h                                                                                                                                                  |
| Указание за материала                               | Съответствие с RoHS                                                                                                                                       |
| Сертификат за LABS                                  | VDMA24364 зона III                                                                                                                                        |
| Материал на тялото                                  | Месинг, никелиран                                                                                                                                         |
| Номер на материала на тялото                        | CW617N                                                                                                                                                    |
| Материал на уплътненията                            | HNBR<br>PTFE                                                                                                                                              |
| Материал сачма                                      | Месинг, хромиран                                                                                                                                          |
| Номер на материала на сачмата                       | CW614N                                                                                                                                                    |
| Материал на вала                                    | Месинг                                                                                                                                                    |
| Номер на материала вал                              | CW614N                                                                                                                                                    |
| Тегло на продукта                                   | 8973 g                                                                                                                                                    |

| Характеристика                     | Стойност                      |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Клас на устойчивост на корозия КВК | 1 - ниска опасност от корозия |