

Šroubení L s nástrčnou koncovkou QSL-V0-1/4-12

Číslo dílu: 160516

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	8 mm
Požární zkouška materiálu	UL94 V-0 (těleso) UL94 V-0 (uvolňovací kroužek)
Druh těsnění na závitovém čepu	Potah
Tvar	tvar L
Velikost balení	1
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] voda (tekutá, bez ledu)
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	29 g
Způsob upevnění	Vnější šestihran na klíč vel. 14
Připojení pneumatiky 1	vnější závit R1/4
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Barva uvolňovacího kroužku	černá
Materiál závitového čepu	mosaz, poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PBT
Materiál uvolňovacího kroužku	PBT
Materiál těsnění hadice	NBR
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová mosaz