

Přímočarý pohon DGPL-80- -PPV-A-KF-B

Číslo dílu: 161797

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	10 mm...3000 mm
Průměr pístu	80 mm
Tlumení	nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Princip unášení	tvarová západka (drážka)
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Délka tlumení	83 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	3016 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	3016 N
Pohybující se hmotnost	12500 g
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	12500 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	270 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	28700 g
Alternativní připojení	viz výkres výrobku
Pneumatické připojení	G1/2
Materiál víka	odlitek z hliníku potaženo
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	hliník eloxován