


Разпределител MS6-EE-1/2-V24-B

Номер на част: 8091578

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	MS
Размер	6
Размер на растерната решетка	62 mm
Конструктивна структура	Тарелков вентил, електрически задействан
Начин на задействане	електрическо
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Ръчно задействане	с фиксация с бутон
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	предуправляем
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Работно налягане	0.3 MPa...0.7 MPa 3 бар...7 бар
Припокриване	отрицателно припокриване
C-стойност	21.33 l/sbar
b-стойност	0.52
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	5000 l/min
Нормален дебит обезвъздушаване 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4000 l/min
Характеристики на бобината	24 V DC: 2,3 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Време за включване	29 msec
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14	Клас 7 съгласно ISO 14644-1
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Начин на закрепване	с държач за стена/повърхност

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	с принадлежности
Тегло на продукта	490 g
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/2
Пневматична връзка 3	G1/2
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Електрическо присъединяване	Форма С съгласно EN 175301-803
Индикатор за състояние на сигнала	с принадлежности
Избор на допълнителна функция	с шумозаглушител
Материал на уплътненията	HNBR NBR
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID