


Съединителен кабел NEBC-M8G4-ES-1.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Номер на част: 8099218

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	RS232
Означение проводник	с принадлежности
Монтажно положение	произволно
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полево устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Блокировка винтова
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	9
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	2x винт 4-40 UNC
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...24 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1.5 kV
Екраниране	да
Дължина на кабела	1.5 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	24 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	47 mm

Характеристика	Стойност
Диаметър на кабела	4.6 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,1 mm
Структура на кабела	3 x 0,34 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.34 mm ²
Клас защита	IP67
Указание относно класа на защита	IP20 за куплунг Sub-D в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	0 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	2
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен