

Škrticí ventil GRLO-M5-QS-3-LF-C

Číslo dílu: 175054

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce škrčení
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	QS-3
Nastavovací prvek	šroub
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	40 l/min
Provozní tlak	0 bar...10 bar
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Montážní poloha	libovoln.
Normální průtok ve směru škrčení 6 -> 0 barů	80 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 4 podle ISO 14644-1
Teplota média	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment	1.5 Nm
Hmotnost výrobku	9 g
Materiál závitového čepu	mosaz
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál seřizovacího šroubu	mosaz
Materiál kyvného připojení	tlakový odlitek ze zinku