

# Válec dle norem DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R

Číslo dílu: 1776045

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	50 mm
Průměr pístu	63 mm
Závit na pístnici / pohybové tyči	M16x1,5
Tlumení	nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	ISO 15552
Zakončení pístnice / pohybové tyče	vnější závit
Konstrukce	píst Pístnice Profilová trubka
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Energie nárazu v koncových polohách	1.3 J
Délka tlumení	22 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	1682 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	1870 N
Pohybující se hmotnost	585 g
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	460 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	25 g
Hmotnost výrobku	2128 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1803 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	65 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem s příslušenstvím volitelně:
Pneumatické připojení	G3/8

<b>Parametr</b>	<b>Hodnota</b>
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	Hliníkový tlakový odlitek s povrchovou úpravou
Materiál těsnění pístu	TPE-U(PU)
Materiál pístu	tvárná slitina hliníku
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál stíracího kroužku pístní/pohybové tyče	TPE-U(PU)
Materiál těsnění tlumení	TPE-U(PU)
Materiál pístu tlumení	POM
Materiál trubky válce	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Materiál matice	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál ložiska	POM
Materiál lícovaných šroubů	ocel, pozinkováno