


Куплунг NECV-B2W3L-P-P12

Номер на част: 8105013

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Допълнителни функции	Защитна схема
Честота на свързване	50
Кабелен извод	Ъглов
Указание за кабелния извод	може да се завърта на 180°
Тегло на продукта	19.5 g
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване форма В съгласно промишлен стандарт 11 mm
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	20.4 V...27.6 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Диапазон на работното напрежение AC	20.4 V...27.6 V
Номинално работно напрежение AC	24 V
Допустим ток при 40°C	1 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Свързване на защитния проводник	налична
Кабелна връзка	M15x1,5
Диаметър на кабела	6 mm...8 mm
Номинално сечение на проводника	1.5 mm²
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Материал на тялото	POLYAMID

Характеристика	Стойност
Цвят на тялото	прозрачен
Материал винтова блокировка	Стомана, с никелово покритие
Материал на уплътненията	HNBR
Материал щекерни контакти	Месинг, с калаено покритие