



Електрически цокъл NEFV-V14-XX4G3-T1G3

Номер на част: 8109878

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Начин на закрепване	с отвор за винт М3
Кабелен извод	прав
Тегло на продукта	6.8 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	ZIF
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	12
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	с включване
Електрическо присъединяване 2, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	ZIF
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	12
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	с включване
Електрическо присъединяване 3, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 3, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 3, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 3, технология на присъединяване	Специфичен код на Festo
Електрическо присъединяване 3, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 3, заети полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 3, вид закрепване	включване
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...310 V
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Екраниране	не
Клас защита	IP40
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C

Характеристика	Стойност
Температура на лагера	-40 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	2
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал щекерни контакти	Бронз с никелово и златно покритие