



Кабел на мотор NEBM-SF1W31-EH-5-Q15N-LE14

Номер на част: 8113308

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	DIN 47100
Означение проводник	без носач за табелки
Честота на свързване	30
Тегло на продукта	1480 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	ъглов
Електрическо присъединяване 1, указание за кабелния извод	90°
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване F1
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	31
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	31
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Фиксираща блокировка
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	14
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	14
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...50 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим ток при 40°C	0.5 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.25 kV
Дължина на кабела	5 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	49.5 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	74.25 mm
Диаметър на кабела	9.9 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,2 mm
Структура на кабела	1 x (6 x 0,35 mm ²) + 2 x (4 x 0,15 mm ²)
Номинално сечение на проводника	0.15 mm ² 0.35 mm ²

Характеристика	Стойност
Краища на жила	Кабелен накрайник
Клас защита	IP20
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 °C...75 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...70 °C
Температура на лагера	-25 °C...55 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	1
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал щекерни контакти	Медна сплав с калаено покритие