

Šroubení T s nástrčnými koncovkami QSTF-G1/2-12

Číslo dílu: 186208

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	8.7 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	těsnicí kroužek
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	tvar L, přídavné připojení, vnitřní závit, podélně
Velikost balení	1
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz Voda: závit G je možný pouze s těsnicím kroužkem typu OL jako doplňkovým příslušenstvím
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Jmenovitý utahovací moment	26 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	99 g
Počet vývodů	2
Počet přívodů	1
Způsob upevnění	vnější šestihran OK27
Připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/2
Pneumatické připojení 2	vnitřní závit G1/2 pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Barva uvolňovacího kroužku	modrá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál tělesa	PBT
Materiál dutého šroubu	mosaz, poniklováno
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál těsnění hadice	NBR
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová