


# Електромагнитен разпределител VSNC-FT-B52-H-N14-F19A

Номер на част: 8116384

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 5/2 бистабилен                                                           |
| Начин на задействане                                        | електрическо                                                             |
| Монтажна ширина                                             | 32 mm                                                                    |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1000 l/min                                                               |
| Пневматична работна връзка                                  | NAMUR схема на свързване                                                 |
| Работно напрежение                                          | чрез бобина, поръчва се отделно                                          |
| Работно налягане                                            | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 бар...8 бар                                    |
| Конструктивна структура                                     | Седло тарелка                                                            |
| Функция отработен въздух                                    | с възможност за дроселиране                                              |
| Принцип на уплътняване                                      | променлив                                                                |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                               |
| Съответства на стандарта                                    | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                     |
| Ръчно задействане                                           | с бутон                                                                  |
| Вид управление                                              | предуправляем                                                            |
| Захранване с управляващ въздух                              | вътрешно                                                                 |
| Посока на потока                                            | не е реверсивна                                                          |
| Припокриване                                                | отрицателно припокриване                                                 |
| Време за превключване на                                    | 435 мсек                                                                 |
| Продължителност на включване                                | 100%                                                                     |
| Характеристики на бобината                                  | Вж. бобина, поръчва се отделно                                           |
| Работен флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Температура на флуида                                       | -20 °C...60 °C                                                           |
| Температура на околната среда                               | -20 °C...60 °C                                                           |
| Тегло на продукта                                           | 613 g                                                                    |
| Начин на закрепване                                         | с отвор                                                                  |
| Връзка отвор за дишане                                      | без улавяне                                                              |
| Пневматична връзка 1                                        | 1/4 NPT                                                                  |

| Характеристика           | Стойност                 |
|--------------------------|--------------------------|
| Пневматична връзка 2     | NAMUR схема на свързване |
| Пневматична връзка 3     | 1/4 NPT                  |
| Пневматична връзка 4     | NAMUR схема на свързване |
| Пневматична връзка 5     | 1/4 NPT                  |
| Указание за материала    | Съответствие с RoHS      |
| Материал на уплътненията | NBR                      |
| Материал на тялото       | Алуминиева ковка сплав   |
| Материал на винтовете    | Стомана, поцинкована     |