


Контролен панел CDSA-D3-RV

Номер на част: 8126915

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Брой функционални бутони	20
Брой на системните светодиоди	5
Дисплей	Течнокристален дисплей с подсветка
Характеристики на дисплея	Touch Screen
Размер на дисплея	7"
Контролни елементи	Клавиатура сензитивна Разрешаващо управляващо устройство Бутон за аварийно спиране
Входен ток	$\leq 5,6\text{ A}$
Диапазон на работното напрежение DC	19.2 V...30 V
Разделителна способност на дисплея	WSVGA, 600x1024 пиксела
Одобрение	CCC RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Маркировка КС	KC-EMV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС в съответствие с Директивата за машините на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за машините съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Орган, издаващ сертификати	UL E239998
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 %
Клас защита	IP65 III
Указание относно класа на защита	при затворена USB-капачка в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Тегло на продукта	950 g
Електрическа консумирана мощност	12 C
Задаване на IP адреси	FCT DHCP

Характеристика	Стойност
Номинално работно напрежение DC	24 V
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	10 мсек
Номинална височина на употреба	<= 2000 m NHN
Захранване, функция	Управление на активирането Аварийно спиране Захранване
Захранване, вид свързване	Шина контакт
Захранване, технология на присъединяване	Шина контакт 12 полюса, 2 реда
Захранване, брой полюси/жила	12
Захранване, заети полюси/жила	6
USB интерфейс, технология на присъединяване	USB 2.0 тип A
Ethernet-интерфейс, протокол	TCP/IP
Ethernet-интерфейс, функция	Диагностика Мрежова връзка с PLC Параметризация
Ethernet интерфейс, вид свързване	Куплунг
Ethernet интерфейс, технология на присъединяване	RJ45
Ethernet интерфейс, брой полюси/жила	8
Ethernet интерфейс, скорост на предаване на данни	100 Mbit/s
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	ABS
Размери Ш x Д x В	212 mm x 251 mm x 73 mm
Указание за макс. токов товар при 40 °C	10 - 1000 mA на всеки контакт за аварийно спиране < 500 mA за разрешаващото управляващо устройство
Категория на употреба	DC-13, аварийно спиране
Коефициент на експлоатационен живот B10D, принадлежност	0,25 млн. SP, аварийно спиране 1 млн. SP, разрешаващо управляващо устройство