


# Přísavka ESS-50-BU

Číslo dílu: 189391

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnání přísavky	11 mm
Min. poloměr výrobku	150 mm
Jmenovitá světlost	3 mm
Průměr přísavky	50 mm
Objem přísavky	14.23 cm <sup>3</sup>
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Tvar přísavky	kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	72.6 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	47 N
Hmotnost výrobku	24.7 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M6
Barva	modrá
Tvrdość Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku, poniklováno mosaz, poniklováno ocel, pozinkováno a chromováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

<b>Parametr</b>	<b>Hodnota</b>
Materiál přísavky	PUR