

Кутия на краен изключвател SRBI-C2-N-1-P-C2

Номер на част: 8140400

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	Ъглова
Въз основа на стандарт	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Одобрение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Маркировка KC	KC-EMV
Орган, издаващ сертификати	UL E232949
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Принцип на измерване	индуктивен
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Комутационен изход	PNP
Функция на превключващ елемент	Нормално отворен контакт
Макс. честота на превключване	1000 Hz
Макс. изходен ток DC	200 mA
Спад на напрежението	2.5 V
Остатъчен ток	0 mA...0.5 mA
Устойчивост на късо съединение	със зададен такт
Диапазон на работното напрежение DC	10 V...30 V
Ток на празен ход	22.5 mA
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Електрическо присъединяване, вход	Клема пружинна
Електрическо присъединяване изход	Клема пружинна
Диаметър на кабела	1.5 mm...2.5 mm
Годно за присъединяване номинално сечение на проводника	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Кабелна връзка	M20x1,5
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	98 g
Материал на тялото	PBT

Характеристика	Стойност
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Индикатор за работна готовност	Светодиод зелен
Индикатор за състояние на превключване	Светодиод жълт
Индикатор за състоянието	Светодиод жълт = състояние на превключване разпределител Зелен светодиод = индикация за работно напрежение
Температура на лагера	-40 °C...85 °C
Клас защита	IP67
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Степен на замърсяване	3