

Електрическо свързване VABA-S6-1-AP

Номер на част: 8152356

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Присъединителна позиция	горно
Защита от неправилна полярност	да
Диагностика чрез светодиода	Диагностика на всеки модул Захранване товар
Диагностика чрез вътрешна комуникация	Изключване товар Свръхнапрежение електроника/сензорни елементи Свръхнапрежение товар Ниско напрежение електроника/сензорни елементи Ниско напрежение товар
Макс. брой места за разпределители	12
Максимален брой бобини на разпределители	24
Параметри на модула	Конфигурация контрол на напрежението Захранване товар PL Поведение в състояние на грешка
Размери Ш x Д x В	71 mm x 142 mm x 84 mm
Защита с предпазители (късо съединение)	вътрешен електронен предпазител за всеки канал
Вътрешна консумация на ток при номинално работно напрежение електроника/сензорни елементи	по принцип 34 mA
Вътрешна консумация на ток при номинално работно напрежение товар	по принцип 16 mA
Създаване на мост при прекъсване на мрежата, товар	3 мсек
Указание относно работното напрежение	Необходимо захранване SELV/PELV Да се съблюдава спадането на напрежението
Макс. захранване	2 x 4 A (необходим е външен предпазител)
Номинално работно напрежение DC Електроника/сензорни елементи	24 V
Номинално работно напрежение DC товар	24 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	10 мсек
Допустими колебания на напрежението електроника/сензорни елементи	± 25 %
Допустими колебания на напрежението товар	± 10 %
Захранване, функция	Електроника/сензорни елементи и товар, приближаващи
Захранване, вид свързване	Щекер
Захранване, технология на присъединяване	M8x1, А-кодиран съгласно EN 61076-2-104

Характеристика	Стойност
Захранване, брой полюси/жила	4
Предаване на напрежението, функция	Електроника/сензори и товар проходни
Предаване на напрежението, начин на присъединяване	Куплунг
Предаване на напрежението, технология за присъединяване	M8x1, A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Предаване на напрежение, брой полюси/жила	4
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 % без кондензация
Защита от директен и индиректен контакт	PELV SELV
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние неизползваните връзки са затворени
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Номинална височина на употреба	<= 2000 m NHN
Тегло на продукта	712 g
Макс. дължина на проводника	50 m системна комуникация
Комуникационен интерфейс, функция	Системна комуникация XF10 IN/XF20 OUT
Комуникационен интерфейс, начин на присъединяване	2x куплунг
Комуникационен интерфейс, технология на присъединяване	M8x1, D-кодиран съгласно EN 61076-2-114
Комуникационен интерфейс, брой полюси/жила	4
Комуникационен интерфейс, протокол	AP-COM
Комуникационен интерфейс, екраниране	да
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева отливка под налягане
Материал на резбовата втулка	Месинг, никелиран