



Стъпков мотор EMMT-ST-87-L-RB

Номер на част: 8156200

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-15 °C...40 °C
Указание за температурата на околната среда	до 80°C с отклонение от нормите -2%/°C
Макс. височина на поставяне	4000 m
Указание за макс. височина на поставяне	от 1 000 m само с намаляване от -1,0% на 100 m
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 % без кондензация
Съответства на стандарта	IEC 60034
Клас на термична устойчивост съгласно EN 60034-1	B
Макс. температура на намотката	130 °C
Клас на проектиране съгласно EN 60034-1	S1
Конструкция на мотора съгл. EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Монтажно положение	произволно
Клас защита	IP40
Указание относно класа на защита	IP40 за вал на мотора без радиален уплътнителен пръстен на вал IP65 за корпус на мотора, включително присъединителна техника
Код на интерфейс мотор Out	87A
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Платка хибрид-щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M17x0,75
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	12
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Одобрение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)

Характеристика	Стойност
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Орган, издаващ сертификати	UL E342973
Номинално работно напрежение DC	48 V
Брой двойки полюси	50
Момент на задържане мотор	9400 Nm
Максимален въртящ момент	9400 Nm
Макс. обороти	430 1/мин
Макс. механични обороти	7000 1/мин
Ъгъл на стъпката при пълна стъпка	1.8 градус
Допуск за ъгъл на стъпка	±5 %
Постоянен ток в намотката при неподвижен ротор	10 A
Номинален ток на мотора	8400 A
Върхов ток	10 A
Константа на мотора	1060 Nm/A
Константа на напрежение, фаза	78900 mVmin
Съпротивление на намотката фаза	300 Ом
Фазова индуктивност на намотката за всяка отделна фаза (несвързана)	2700 mH
Намотка, последователна индуктивност Ld (фаза)	4100 mH
Намотка напречна индуктивност Lq (фаза)	2700 mH
Електрическа времева константа	9 мсек
Термична времева константа	37 min
Термичен резистор	750 K/W
Измервателен фланец	250 x 250 x 15 mm, стомана
Общ инерционен момент на изхода	3.11 kgcm ²
Тегло на продукта	5490 g
Допустимо аксиално натоварване на вала	60 Б
Допустимо радиално натоварване на вала	220 Б
Момент на задържане спирачка	4260 Nm
Работно напрежение DC спирачка	24 V
Консумация на ток спирачка	490 A
Консумирана мощност спирачка	12 C
Съпротивление на бобината, спирачка	49200 Ом
Индуктивност на бобината спирачка	110 mH
Време за разрешаване спирачка	44 мсек
Време за затваряне спирачка	110 мсек
Забавяне на сработването DC спирачка	30 мсек
Макс. скорост на празен ход спирачка	7000 1/мин
Макс. триене за един спирачен процес	14000 J
Брой аварийни спирания на час	1
Масов инерционен момент на спирачката	0.11 kgcm ²
Цикли на превключване спирачка	10 млн. празни задействания (без работа с триене!)