

Síťový modul CPX-FB37

Číslo dílu: 2735960

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Protokol	EtherCAT
Rozměry Š x D x V	(vč. řadového propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnost výrobku	125 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Indikace LED specifická pro výrobek	M: upravit, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť	Error: chyba komunikace LA X1: aktivní síť, port 1 LA X2: aktivní síť, port 2 Run: stav komunikace
Diagnostika specifická pro zařízení	Diagnostika orientovaná na kanál a modul Podpětí modulů Diagnostická paměť
Ovládací prvky	Přepínač DIL
Rozhraní průmyslové sítě	2x zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování D
Maximální rozsah adres vstupů	128 byte
Maximální rozsah adres výstupů	128 byte
Parametrizace	Diagnostické chování Reakce bezpečná proti poruchám Vynucení kanálů Nastavení signálu Systémový parametr
Přenosová rychlost	100 Mbit/s
Pomoc s konfigurací	soubor ESI

Parametr	Hodnota
Dodatečné funkce	Acyklický přístup k datům po síti Fieldbus diagnostika objektu nouzová zpráva režim kompatibility s FB38 Modular Device Profile (MDP) Procesní data týkající se stavu systému lze zobrazit mapování proměnných do PDO Dodatečné diagnostické rozhraní pro ovládací jednotku
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 100 mA