


Hadicový ventil VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4

Číslo dílu: 2931679

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	pneumaticky ovládaný tlačkový ventil
Druh ovládání	pneumatick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	G1/4
Jmenovitá světlost DN	6
Funkce ventilu	2/2, v klidu otevřen, monostabilní
Směr proudění	reverzibilní
Tlak média	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Upozornění k tlaku média	Použití ve vakuu bylo testováno až do -0,09 MPa se vzduchem při pokojové teplotě. V závislosti na aplikaci může být pro zajištění průtoku média nutné vytvořit na straně regulace protisměrný podtlak.
Provozní tlak	0.1 MPa...0.65 MPa 1 bar...6.5 bar 14.5 psi...94.25 psi
Jmenovitý tlak armatury PN	10
Diferenciální tlak	0.25 MPa 36.25 psi
Tlaková diference	2.5 bar
Destrukční tlak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Tlak pro přetížení	0.78 MPa 113.1 psi
Přetěžovací tlak	7.8 bar
Způsob návratu do základní polohy	Odrázová pružnost

Parametr	Hodnota
Způsob řízení	řízeno externě
Připojení pomocného řídicího tlaku 12	M5
Řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Max. viskozita	4000 mm ² /s
Teplota média	-5 °C...60 °C
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Skladovací teplota	5 °C...20 °C
Průtok Kv	0.7 m ³ /h
Spínací čas zap.	125 ms
Spínací čas vyp.	125 ms
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál víka skříně	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál těsnění	FPM
Materiál uzavíracího prvku	NBR
Hmotnost výrobku	105.5 g
Materiál nádoby	PA6