


Налягане-Вакуум-Генератор PGVA-2-P1V1-Q4-A

Номер на част: 8163214

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Финост на филтрация	0.01 Em
Поддръжка на конфигурацията	Скриптове Python
Дисплей	Светодиод
Изходно налягане 1	-0.062 MPa
Изходно налягане 2	0.08 MPa
Нормален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1.2 l/min
Размери Ш x Д x В	169 mm x 208 mm x 55 mm
Диапазон на работното напрежение DC	21.6 V...26.4 V
Електрическа консумирана мощност	11 C
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Захранване, функция	Натоварване и функционална земя
Захранване, вид свързване	Куплунг
Захранване, технология на присъединяване	Клема
Захранване, брой полюси/жила	5
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 85 %
Ниво на звукова мощност	55 dB(A)
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	0 °C...40 °C

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	1.8 kg
Електрическо задействане	вградено управление
Начин на закрепване	с вътрешна резба M4
Пневматична връзка 1	QS-4
Пневматична връзка 2	QS-4
Пневматично присъединяване, брой	2
Цвят на тялото	сив
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминий, с прахово покритие